



# sta put

## Στόκος Υδραυλικών για επικαθήσεις

*Στεγανοποιεί και Γεμίζει με τρόπο μοναδικό!*

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικός υδραυλικός σφραγιστικός στόκος για επικαθήσεις σε υδραυλικές εφαρμογές, σε εξαρτήματα, νιπτήρες, νεροχύτες, βρύσες και είδη υγιεινής. Είναι σύμφωνο με το Federal Specification TT-P-1536.

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Χρησιμοποιείται για επικαθήσεις, γεμίσματα αρμών και στεγάνωση εξαρτημάτων, νιπτήρων, νεροχυτών, βρυσών, ειδών υγιεινής, και σε άλλες εφαρμογές.

- Δεν κολλάει στα χέρια.
- Παραμένει πάντα μαλακό, λείο, και ίδιας ποιοτικής αποτελεσματικότητας από την αρχή ως το τέλος του δοχείου του.
- Δεν σκληραίνει, δεν συρρικνώνεται, δεν ραγίζει, δεν σπασί.
- Παραμένει εύκαμπτος και ελαστικός.
- Απλώνεται εύκολα και εφαρμόζεται ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.
- Παρέχει προστασία από δυσοσμίες, έντομα και υγρασία.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Βγάλτε όση ποσότητα απαιτείται για την εφαρμογή. Πλάστε το και δώστε του το σχήμα που θέλετε. Το **Sta put** μπορεί να πλαστεί ανάμεσα στις παλάμες και να το φέρετε σε σχήμα "κορδονιού".
- Τοποθετήστε το στην επιφάνεια που θέλετε να σφραγίσετε καλύπτοντας και τις άκρες της επιφάνειας.
- Μετά βάλτε το μέλος που θέλετε να επικαθήσει (π.χ. νιπτήρας) και πίεστε το προς τα κάτω για να κολλήσει καλά.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αρκετή ποσότητα **Sta put** γιατί κατά την άσκηση πίεσης προς τα κάτω, το περίσσειμα του **Sta put** θα βγει προς τα έξω αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει αρκετή ποσότητα για να γίνει σωστή και μόνιμη επικαθήση.
- Σκουπίστε το περίσσειμα του **Sta put**. Δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο σφραγιστικό.
- Χρησιμοποιήστε την ανωτέρω διαδικασία σε νεροχύτες, νιπτήρες, βρύσες, λεκάνες τουαλέτας (περιμετρικά στην βάση) και σε άλλες υδραυλικές και σφραγιστικές εφαρμογές.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ STA PUT ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΑΝΩ ΣΕ: ΜΑΡΜΑΡΟ, ΓΡΑΝΙΤΗ Ή ΣΕ ΑΛΕΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΕΤΡΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ.**

Σε φυσικά υλικά (πέτρες, μάρμαρο, γρανίτη κτλ), ψεκάστε ή βουρτσίστε την επιφάνεια που θα έρθει σε επαφή με το **Sta put** με ακρυλική διάφανη λακ και αφήστε τη να στεγνώσει. Αυτή θα αποτρέψει τον αποχρωματισμό της επιφάνειας που μπορεί να προκληθεί από τα συστατικά του **Sta put** που θα διαπεράσουν τους πόρους της επιφάνειας ή του επικαθιζόμενου μέρους. Τέλος εφαρμόστε κανονικά το **Sta put**.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ειδικό Βάρος: 2,15 - 2,35 Διαλυτότητα σε νερό: Αδιάλυτο Μπέζ χρώμα με ήπια οσμή λαδιού



Στεγάνωση-επικαθήση βαλβίδας με sta put



**DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.**

**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496  
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr